




EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Slide Rail, 3 U, 355 mm

Power Utilities

CODICE A CATALOGO

24553-134



Non-shielded subrack for backplane, subrack can be assembled on slide rails to support the subrack inside a cabinet.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Subrack with side panel type F ("Flexible"), 19" bracket is depth-adjustable

Subrack can be used with slide rails

Rear horizontal rails for backplane mounting with insulation strip

Installed load up to 11 kg

Threaded insert, insulation strip pre-fitted

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Portasatelliti/telaio

Altezza cremagliera: 3 U

Larghezza rack: 84 HP

Profondità: 355 mm

Per il montaggio: Backplane

Profondità scheda: 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm

Schermatura EMC: No

Tipo di guarnizione: Acciaio inossidabile

Carico statico: 11 kgf

Impugnatura inclusa: No

Montaggio: Rack

Conforme a.: IEC 60297-3-103

Quantità imballaggio: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Alternative product for older EuropacLab and Europac subrack series.

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE