


EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Rugged Side Panel, 84 HP, 235 mm

Servizi di distribuzione di energia

NUMERO CATALOGO

24568-008



A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Perforation degree 58%

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Product Type: Piastra di copertura

Product Family: EuropacPRO

Type: Perforato

Rack Width: 84 HP

Depth: 235 mm

Package Quantity: 1

Package Unit: Coppia

Torque: 2,1 N·m

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

A top cover locking mechanism is optionally available that also fixes the top cover in the front and rear guide rail.

4 stainless steel EMC contact strips per subrack are required for shielding, please order separately.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE