


EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Rugged Side Panel, 84 HP, 275 mm

Power Utilities

CODICE A CATALOGO

24568-032



A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Perforation degree 58%

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Piastra di copertura

Famiglia di prodotti: EuropacPRO

Tipo: Perforato

Larghezza rack: 84 HP

Profondità: 275 mm

Quantità imballaggio: 1

Unità pacchetto: Coppia

Coppia di serraggio: 2.1 N·m

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

A top cover locking mechanism is optionally available that also fixes the top cover in the front and rear guide rail.

4 stainless steel EMC contact strips per subrack are required for shielding, please order separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE