


Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, With Hood, Shielded Version, 3 U, 7 HP, 227 mm

Power Utilities

CODICE A CATALOGO

24813-057



Protects a PCB against mechanical damage and discharges electrostatic buildup; for Euroboard formats.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Fits all products conforming to IEC-60297-3-101

Protects a PCB against mechanical damage and discharges electrostatic buildup; for Euroboard formats

Connectors usable under EN 60603-2 (DIN 41612)

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Cassetta

Tipo: Unità plug-in tipo telaio PRO con calotta

Tipo di maniglia: Trapezoidale

Altezza cremagliera: 3 U

Larghezza rack: 7 HP

Profondità: 227 mm

Schermatura EMC: Sì

Tipo di guarnizione EMC: Tessile

Tipo di pannello posteriore: Foratura del connettore singolo

Tipo di piastra di copertura: Cofano

Materiale: Alluminio

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Conduttivo

Raffreddamento: Perforato

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE