


Front Panel, Front anodized, Rear Conductive, Unshielded, 3 U, 84 HP

Power Utilities

CODICE A CATALOGO

30838-123



Front panel, unshielded, front anodized and rear conductive.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, front anodized, conductive

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Pannello anteriore

Tipo: Pannello anteriore senza maniglia

Tipo di maniglia: Nessuno

Montaggio: Parte anteriore avvitabile

Schermatura EMC: No

Materiale: Alluminio

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Conduttivo

Bordi trattati: No

Altezza cremagliera: 3 U

Altezza: 128.4 mm

Larghezza rack: 84 HP

Larghezza: 426.4 mm

Conforme a.: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Quantità imballaggio: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE