


Horizontal Rail Rear, Type AB for Rear I/O Board Guides, 84 HP

Power Utilities

CODICE A CATALOGO

34561-584



Combinations of horizontal rails and side panels

	Light r.f.	Standard r.f.	Heavy r.f.	Rugged r.f.
Horizontal rail	+	+	+	+
Side panel	+	+	+	+

Legend: + = can be combined, - = combination not recommended

Aluminum extrusion horizontal rail of the type AB (AB = support), for rear I/O card guides, with an anodized surface and conductive contact surface. Suitable for RatiopacPRO/-AIR and EuropacPRO/-rugged).

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

For CompactPCI in the area of rear I/O

For 2 x 3 U expansion, 2 horizontal rails of type AB are required

Aluminum extrusion, anodized surface, conductive contact surface, without HP markings

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Guida orizzontale

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; ARIA RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO

Tipo: Digitare AB

Larghezza rack: 84 HP

Lunghezza: 431.8 mm

Quantità imballaggio: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE