

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Retrofit Shielding

Servizi di distribuzione di energia

Non-shielded subrack for backplane mounting.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Subrack with side panel type F ("flexible"), front 19" bracket included, depth-adjustable 19" bracket sold separately (not included in items delivered)

Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip

Aluminum construction

IP 20, in accordance with IEC 60529

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

Supplied as space-saving flat-pack

Horizontal rail type "light"

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

SPECIFICHE

Table 1/3

Numero catalogo	Rack Height	Profondità	Package Quantity	For Mounting	Board Depth	EMC Gasket Type
24563-131	3 U	175 mm	1	Backplane	160 mm	Acciaio inossidabile
24563-132	3 U	235 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm	Acciaio inossidabile
24563-133	3 U	295 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm	Acciaio inossidabile
24563-134	3 U	355 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acciaio inossidabile
24563-135	3 U	415 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acciaio inossidabile
24563-136	3 U	475 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acciaio inossidabile
24563-431	6 U	175 mm	1	Backplane	160 mm	Acciaio inossidabile
24563-432	6 U	235 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm	Acciaio inossidabile
24563-433	6 U	295 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm	Acciaio inossidabile
24563-434	6 U	355 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acciaio inossidabile
24563-435	6 U	415 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acciaio inossidabile
24563-436	6 U	475 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acciaio inossidabile

Table 2/3

Numero catalogo	Handle Included	Montaggio	È conforme a	EMC Shielding	Product Type	Rack Width
24563-131	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/Chassis	84 HP
24563-132	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/Chassis	84 HP

Numero catalogo	HandleIncluded	Montaggio	È conforme a	EMC Shielding	Product Type	Rack Width
24563-133	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/Chassis	84 HP
24563-134	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/Chassis	84 HP
24563-135	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/Chassis	84 HP
24563-136	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/Chassis	84 HP
24563-431	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/Chassis	84 HP
24563-432	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/Chassis	84 HP
24563-433	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/Chassis	84 HP
24563-434	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/Chassis	84 HP
24563-435	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/Chassis	84 HP
24563-436	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/Chassis	84 HP

Table 3/3

Numero catalogo	Carico statico
24563-131	11 kgf
24563-132	11 kgf
24563-133	11 kgf
24563-134	11 kgf
24563-135	11 kgf
24563-136	11 kgf
24563-431	11 kgf

Numero catalogo	Carico statico
24563-432	11 kgf
24563-433	11 kgf
24563-434	11 kgf
24563-435	11 kgf
24563-436	11 kgf

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE