

# EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, Retrofit Shielding

## Servizi di distribuzione di energia

Non-shielded subrack for Din Connector mounting EN 60603-2 (DIN 41612).



### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Subrack with side panel type F ("flexible"), front 19" bracket included, depth-adjustable 19" bracket sold separately (not included in items delivered)

Aluminum construction

IP 20, in accordance with IEC 60529

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Rear horizontal rails for connector mounting (IEC 60603-2 / DIN 41612)

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

Supplied as space-saving flat-pack

Horizontal rail type "light"

### SPECIFICHE

Table 1/3

| Numero catalogo | Rack Height | Profondità | Package Quantity | For Mounting  | Board Depth                    | EMC Gasket Type      |
|-----------------|-------------|------------|------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| 24563-191       | 3 U         | 175 mm     | 1                | DIN Connector | 160 mm                         | Acciaio inossidabile |
| 24563-192       | 3 U         | 235 mm     | 1                | DIN Connector | 160 mm, 220 mm                 | Acciaio inossidabile |
| 24563-193       | 3 U         | 295 mm     | 1                | DIN Connector | 160 mm, 220 mm, 280 mm         | Acciaio inossidabile |
| 24563-194       | 3 U         | 355 mm     | 1                | DIN Connector | 160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm | Acciaio inossidabile |
| 24563-491       | 6 U         | 175 mm     | 1                | DIN Connector | 160 mm                         | Acciaio inossidabile |
| 24563-492       | 6 U         | 235 mm     | 1                | DIN Connector | 160 mm, 220 mm                 | Acciaio inossidabile |
| 24563-493       | 6 U         | 295 mm     | 1                | DIN Connector | 160 mm, 220 mm, 280 mm         | Acciaio inossidabile |
| 24563-494       | 6 U         | 355 mm     | 1                | DIN Connector | 160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm | Acciaio inossidabile |

Table 2/3

| Numero catalogo | Handle Included | Montaggio | È conforme a    | EMC Shielding | Product Type    | Rack Width |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|------------|
| 24563-191       | No              | Rack      | IEC 60297-3-103 | No            | Subrack/Chassis | 84 HP      |
| 24563-192       | No              | Rack      | IEC 60297-3-103 | No            | Subrack/Chassis | 84 HP      |
| 24563-193       | No              | Rack      | IEC 60297-3-103 | No            | Subrack/Chassis | 84 HP      |
| 24563-194       | No              | Rack      | IEC 60297-3-103 | No            | Subrack/Chassis | 84 HP      |
| 24563-491       | No              | Rack      | IEC 60297-3-103 | No            | Subrack/Chassis | 84 HP      |
| 24563-492       | No              | Rack      | IEC 60297-3-103 | No            | Subrack/Chassis | 84 HP      |
| 24563-493       | No              | Rack      | IEC 60297-3-103 | No            | Subrack/Chassis | 84 HP      |

| Numero catalogo | HandleIncluded | Montaggio | È conforme a    | EMC Shielding | Product Type    | Rack Width |
|-----------------|----------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|------------|
| 24563-494       | No             | Rack      | IEC 60297-3-103 | No            | Subrack/Chassis | 84 HP      |

Table 3/3

| Numero catalogo | Carico statico |
|-----------------|----------------|
| 24563-191       | 11 kgf         |
| 24563-192       | 11 kgf         |
| 24563-193       | 11 kgf         |
| 24563-194       | 11 kgf         |
| 24563-491       | 11 kgf         |
| 24563-492       | 11 kgf         |
| 24563-493       | 11 kgf         |
| 24563-494       | 11 kgf         |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**