


Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged

Servizi di distribuzione di energia

Unshielded front panel bottom hinged.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

SPECIFICHE

Table 1/3

Numero catalogo	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montaggio	Front Finish	Rear Finish
20838-271	3 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-272	3 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-273	3 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive

Numero catalogo	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montaggio	Front Finish	Rear Finish
20838-274	6 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-275	6 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-276	6 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-277	4 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-278	4 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-279	4 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-280	3 U	28 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive

Table 2/3

Numero catalogo	Treated Edges	È conforme a	EMC Shielding	Altezza	Materiale	Product Type
20838-271	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Alluminio	Front Panel
20838-272	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Alluminio	Front Panel
20838-273	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Alluminio	Front Panel
20838-274	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Alluminio	Front Panel
20838-275	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Alluminio	Front Panel
20838-276	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Alluminio	Front Panel
20838-277	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9 mm	Alluminio	Front Panel

Numero catalogo	Treated Edges	È conforme a	EMC Shielding	Altezza	Materiale	Product Type
20838-278	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9 mm	Alluminio	Front Panel
20838-279	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9 mm	Alluminio	Front Panel
20838-280	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Alluminio	Front Panel

Table 3/3

Numero catalogo	Tipo	Larghezza
20838-271	Front Panel without Handle	213 mm
20838-272	Front Panel without Handle	319.7 mm
20838-273	Front Panel without Handle	426.4 mm
20838-274	Front Panel without Handle	213 mm
20838-275	Front Panel without Handle	319.7 mm
20838-276	Front Panel without Handle	426.4 mm
20838-277	Front Panel without Handle	213 mm
20838-278	Front Panel without Handle	319.7 mm
20838-279	Front Panel without Handle	426.4 mm
20838-280	Front Panel without Handle	141.9 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE