

Treccia per messa a terra e collegamenti MBJYG, rame stagnato, priva di alogeni

Servizi di distribuzione di energia



Le trecce per messa a terra e collegamento MBJYG sono una soluzione per la messa a terra affidabile e vantaggiosa per le applicazioni che richiedono flessibilità e durabilità. Progettate in modo da non contenere alogeni ed essere ritardanti di fiamma con un isolamento giallo-verde, le trecce MBJYG sono formate da trecce per la messa a terra in rame stagnato e palme solide, pronte da installare senza dover essere ulteriormente tagliate, modificate, crimpate o punzonate. Le trecce MBJYG, inoltre, non richiedono l'aggiunta di capicorda stagnati o crimpati e il processo di produzione brevettato ottimizza il contatto elettrico tra ogni cavo e aiuta a eliminare i problemi di umidità nelle palme, evitando la corrosione e allungando la vita utile della treccia.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Complete range of earth/ground flexible connections from 6 - 25 mm² (11.84 - 49.33 kcmil) cross section and from 100 - 300 mm (3.937" - 11.811") length

Estremità integrale, senza capicorda in stagno o crimpati per un contatto elettrico di qualità superiore e una resistenza al carico di rottura

Resistente alle vibrazioni e alla fatica, riduce gli interventi di manutenzione

Realizza un risparmio di peso, di materiale e una riduzione dell'impedenza in confronto a cavi simili dotati di capocorda con isolamento

Subito pronto all'uso, elimina la necessità di taglio, spelatura, crimpatura e punzonatura

Isolamento giallo-verde ignifugo e privo di alogeni

Veloce e facile da installare

Consigliato dalle direttive EMC/EMI e con impedenza minore di quella dei cavi

SPECIFICHE


Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	Capacità dielettrica	Classificazione assenza di alogeni	Nominal Voltage, UL/CSA/IEC	Temperatura di funzionamento	Portata di corrente
MBJYG10-100-6	563606	15 kV/mm	EN 14582	600 V	-55 to 125 °C	75 A

Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	Spessore (S)	A	B	Peso unitario
MBJYG10-100-6	563606	1.10 mm	11 mm	18 mm	0.012 kg

SCHEMI



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE