

MultipacPRO 19" Chassis, Aluminum, Plain Top and Base

Power Utilities



This 19" chassis is a form of subrack which accepts horizontal board mounting or the mounting of non-standard components like transformers or other heavy load accessories typically mounted on a chassis plate. This version have plain top and bottom cover.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Aluminum construction

Detachable front and rear panel for easy machining

IP 20, in accordance with IEC 60529

Supplied as space-saving flat-pack

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -105

EMC shielding: Approx. 20dB(A) at 2 GHz without shielding material. >40dB(A) at 1 GHz with addition of stainless steel gasket between front panel and case body

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Profondità	Larghezza utilizzabile	Montaggio	Conforme a.	Schermatura EMC
20860-601	1 U	220 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-105	No (adattabile a posteriori)
20860-602	1 U	280 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-105	No (adattabile a posteriori)
20860-603	1 U	340 mm	4 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (adattabile a posteriori)
20860-604	2 U	220 mm	4 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (adattabile a posteriori)
20860-605	2 U	280 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (adattabile a posteriori)
20860-606	2 U	340 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (adattabile a posteriori)
20860-607	3 U	280 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (adattabile a posteriori)
20860-608	3 U	340 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (adattabile a posteriori)
20860-609	3 U	400 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (adattabile a posteriori)
20860-610	3 U	460 mm	4 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (adattabile a posteriori)
20860-611	4 U	280 mm	4 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (adattabile a posteriori)
20860-612	4 U	340 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (adattabile a posteriori)
20860-613	4 U	400 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (adattabile a posteriori)
20860-614	4 U	460 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (adattabile a posteriori)
20860-615	5 U	460 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (adattabile a posteriori)

Table 2/2

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo di prodotto	Tipo	Certificazioni
20860-601	MultipacPRO	Portasatelliti/telaio	Solido	RoHS

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo di prodotto	Tipo	Certificazioni
20860-602	MultipacPRO	Portasatelliti/telaio	Solido	RoHS
20860-603	MultipacPRO	Portasatelliti/telaio	Solido	
20860-604	MultipacPRO	Portasatelliti/telaio	Solido	
20860-605	MultipacPRO	Portasatelliti/telaio	Solido	RoHS
20860-606	MultipacPRO	Portasatelliti/telaio	Solido	RoHS
20860-607	MultipacPRO	Portasatelliti/telaio	Solido	RoHS
20860-608	MultipacPRO	Portasatelliti/telaio	Solido	RoHS
20860-609	MultipacPRO	Portasatelliti/telaio	Solido	RoHS
20860-610	MultipacPRO	Portasatelliti/telaio	Solido	
20860-611	MultipacPRO	Portasatelliti/telaio	Solido	
20860-612	MultipacPRO	Portasatelliti/telaio	Solido	RoHS
20860-613	MultipacPRO	Portasatelliti/telaio	Solido	RoHS
20860-614	MultipacPRO	Portasatelliti/telaio	Solido	RoHS
20860-615	MultipacPRO	Portasatelliti/telaio	Solido	RoHS

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order front handles separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE