


MultipacPRO 19" Chassis Basic Kit

Servizi di distribuzione di energia

Such a kit enables a customer to configure the 3 different top / bottom covers.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

For non-standardized assemblies (1 ... 5 U) and standardized assemblies (1, 2 U) conforming to IEC 60297-3-105

Frame consists of two lateral parts and front/rear panel

Material: aluminium

Select further components (Accessories)

SPECIFICHE

Table 1/2

Numero catalogo	Rack Height	Profondità	Usable Width	Montaggio	È conforme a	EMC Shielding
20860-201	1 U	220 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-202	1 U	280 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)

Numero catalogo	Rack Height	Profondità	Usable Width	Montaggio	È conforme a	EMC Shielding
20860-203	1 U	340 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-204	1 U	400 mm	4 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-205	1 U	460 mm	4 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-210	2 U	220 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-211	2 U	280 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-212	2 U	340 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-213	2 U	400 mm	4 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-214	2 U	460 mm	4 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-219	3 U	280 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-220	3 U	340 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-221	3 U	400 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-222	3 U	460 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-228	4 U	280 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-229	4 U	340 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-230	4 U	400 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-231	4 U	460 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-240	5 U	460 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)

Table 2/2

Numero catalogo	Product Family	Product Type	Tipo	Certificazioni
-----------------	----------------	--------------	------	----------------

20860-201	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable	RoHS
20860-202	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable	RoHS
20860-203	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable	RoHS
20860-204	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable	
20860-205	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable	
20860-210	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable	RoHS
20860-211	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable	RoHS
20860-212	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable	RoHS
20860-213	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable	
20860-214	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable	
20860-219	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable	RoHS
20860-220	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable	RoHS
20860-221	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable	RoHS
20860-222	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable	RoHS
20860-228	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable	RoHS
20860-229	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable	RoHS
20860-230	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable	RoHS
20860-231	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable	RoHS
20860-240	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable	RoHS

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order mounting plate, cover and base plates, handles, telescopic slides separately.

Dimensions h = clear mounting height = H-8.1 mm, b = clear mounting width = 403 mm.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE