


Novastar Base/Plinth

Power Utilities



Base Plate for Rear Cable Ducting which cut out for cable management. Opening is covered with plastic. Accessory brush strip can build in.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Static load-carrying capacity 400 kg

Adjustable feet, height 57 mm ... 67 mm

St, 1.5 mm, RAL 7021

Cable ducting 110 x 76 mm

Incl. GND/earthing

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Colore	Codice colore	Altezza	Tipo di prodotto
27230-076	900 mm	900 mm	Grigio nero	RAL 7021	45 mm	Alloggiamento/ base rack
27230-072	553 mm	800 mm	Grigio nero	RAL 7021	45 mm	Alloggiamento/ base rack
27230-080	1000 mm	1000 mm	Grigio nero	RAL 7021	45 mm	Alloggiamento/ base rack
27230-070	553 mm	500 mm	Grigio nero	RAL 7021	45 mm	Alloggiamento/ base rack
27230-071	553 mm	600 mm	Grigio nero	RAL 7021	45 mm	Alloggiamento/ base rack

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo
27230-076	Base Plinth
27230-072	Base Plinth
27230-080	Base Plinth
27230-070	Base Plinth
27230-071	Base Plinth

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order brush strip separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE