

# Rebar Grounding Clamp, Parallel

## Power Utilities



### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Universal use for rebar, rods or pipes

Lay-in feature cuts installation time


Bronze alloy construction with Stainless Steel 304 screws

Approved for direct burial in earth and concrete

### SPECIFICHE

Table 1/1

| Codice a catalogo | Numero articolo | Diametro dell'asta di massa, effettivo (Ø) | Dimensione tubo acqua (Ø) | Dimensione armatura, metrica |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| EK16              | 710355          | 12.7 – 25.4 mm                             | 12.7 – 25.4 mm            | 12 – 25 mm                   |



## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**