

# **Stamped Bonding Plate**

# **Power Utilities**



## **CARATTERISTICHE**

Stamped bonding plate suitable for structural steel applications

Listed to UL® 96

#### **SPECIFICHE**


Table 1/2							
Codice a catalogo	Dimensione conduttore, UL	Area di contatto	Altezza (H)	Larghezza (W)	Dimensione del foro 1 (HS1)	Dimensione foro 2 (HS2)	
LPA540	Classe 1 - Classe 2 (4/0 max)	51.600 cm <sup>2</sup> Min	31.75 mm	107.950 mm	5.1 mm	7.9 mm	


Table 2/2				
Codice a catalogo	Peso unità			
LPA540	0.088 kg			

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Stainless steel separator included with LPC540A for bi-metallic applications.

#### **SCHEMI**





#### **AVVERTIMENTO**

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY HOFFMAN TRACHTE ERICO ILSCO SCHROFF**