

Varistar CP Deco Cabinet With 19" Panel Mounts in Deco Frame

Power Utilities

Varistar: Highly versatile, robust welded steel frame electronics cabinet with a wide range of available features including protection against dust and water (IP 20 and IP 55), cooling options from fans to 40kW air-to-water chillers, shock, vibration and seismic resistance up to NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 and industry leading radio-frequency/electromagnetic (RFI / EMI) shielding of 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587-3).

CARATTERISTICHE

Open at front (no door)

19" panel mounts integrated into decoration frame

Rear door with single point locking, side panels with quick release fastener

Static load-carrying capacity 400 kg (mounted at decoration frame)

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Colore cornice	Larghezza	Codice colore cornice	Materiale rivestimento
10630-034	38 U	1800 mm	Grigio nero	600 mm	RAL 7021	Acciaio
10630-033	38 U	1800 mm	Grigio nero	600 mm	RAL 7021	Acciaio
10630-035	42 U	2000 mm	Grigio nero	600 mm	RAL 7021	Acciaio
10630-036	42 U	2000 mm	Grigio nero	600 mm	RAL 7021	Acciaio

Table 2/3

Codice a catalogo	Profondità	Colore rivestimento	Codice colore rivestimento	Conforme a.	Materiale telaio	Tipo di prodotto
-------------------	------------	---------------------	----------------------------	-------------	------------------	------------------

10630-034	800 mm	Grigio nero	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Acciaio	Armadietto
10630-033	600 mm	Grigio nero	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Acciaio	Armadietto
10630-035	600 mm	Grigio nero	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Acciaio	Armadietto
10630-036	800 mm	Grigio nero	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Acciaio	Armadietto

Table 3/3

Codice a catalogo	Carico statico
10630-034	400 kgf
10630-033	400 kgf
10630-035	400 kgf
10630-036	400 kgf

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Lever handle can be added to rear door.

Further dimensions and version available on ServicePlus EMC. Please order base/plinth separately. For assembly of shelves and slide rails another pair of panel/slide mounts is necessary.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE