

Varistar CP Mobile Frame

Power Utilities

Varistar welded steel frame for static load requirements. For 19", ETSI or mounting plate integration. For mobile applications.

CARATTERISTICHE

Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021

SPECIFICHE

Table 1/3						
Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore	Codice colore
20630-193	24 U	1200 mm	600 mm	600 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-194	24 U	1200 mm	600 mm	800 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-195	24 U	1200 mm	600 mm	900 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-196	24 U	1200 mm	600 mm	1000 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-199	24 U	1200 mm	800 mm	600 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-200	24 U	1200 mm	800 mm	800 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-201	24 U	1200 mm	800 mm	900 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-202	24 U	1200 mm	800 mm	1000 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-203	29 U	1400 mm	600 mm	600 mm	Grigio nero	RAL 7021

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore	Codice colore
20630-204	29 U	1400 mm	600 mm	800 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-205	29 U	1400 mm	600 mm	900 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-206	29 U	1400 mm	600 mm	1000 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-207	29 U	1400 mm	800 mm	600 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-208	29 U	1400 mm	800 mm	800 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-209	29 U	1400 mm	800 mm	900 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-210	29 U	1400 mm	800 mm	1000 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-211	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-212	33 U	1600 mm	600 mm	800 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-213	33 U	1600 mm	600 mm	900 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-214	33 U	1600 mm	600 mm	1000 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-215	33 U	1600 mm	800 mm	600 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-216	33 U	1600 mm	800 mm	800 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-217	33 U	1600 mm	800 mm	900 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-218	33 U	1600 mm	800 mm	1000 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-219	38 U	1800 mm	600 mm	600 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-220	38 U	1800 mm	600 mm	800 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-221	38 U	1800 mm	600 mm	900 mm	Grigio nero	RAL 7021

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore	Codice colore
20630-222	38 U	1800 mm	600 mm	1000 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-223	38 U	1800 mm	800 mm	600 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-224	38 U	1800 mm	800 mm	800 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-225	38 U	1800 mm	800 mm	900 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-226	38 U	1800 mm	800 mm	1000 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-227	42 U	2000 mm	600 mm	600 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-228	42 U	2000 mm	600 mm	800 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-229	42 U	2000 mm	600 mm	900 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-230	42 U	2000 mm	600 mm	1000 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-231	42 U	2000 mm	600 mm	1100 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-232	42 U	2000 mm	600 mm	1200 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-233	42 U	2000 mm	800 mm	600 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-234	42 U	2000 mm	800 mm	800 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-235	42 U	2000 mm	800 mm	900 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-236	42 U	2000 mm	800 mm	1000 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-237	42 U	2000 mm	800 mm	1100 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-238	42 U	2000 mm	800 mm	1200 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-239	47 U	2200 mm	600 mm	600 mm	Grigio nero	RAL 7021

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore	Codice colore
20630-240	47 U	2200 mm	600 mm	800 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-241	47 U	2200 mm	600 mm	900 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-242	47 U	2200 mm	600 mm	1000 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-243	47 U	2200 mm	600 mm	1100 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-244	47 U	2200 mm	600 mm	1200 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-245	47 U	2200 mm	800 mm	600 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-246	47 U	2200 mm	800 mm	800 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-247	47 U	2200 mm	800 mm	900 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-248	47 U	2200 mm	800 mm	1000 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-249	47 U	2200 mm	800 mm	1100 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-250	47 U	2200 mm	800 mm	1200 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-251	52 U	2450 mm	600 mm	1000 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-252	52 U	2450 mm	600 mm	1100 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-253	52 U	2450 mm	600 mm	1200 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-254	52 U	2450 mm	800 mm	1000 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-255	52 U	2450 mm	800 mm	1100 mm	Grigio nero	RAL 7021
20630-256	52 U	2450 mm	800 mm	1200 mm	Grigio nero	RAL 7021

Table 2/3

Codice a catalogo	Conforme a.	Materiale telaio	Materiale	Tipo di prodotto	Carico statico	Tipo
20630-193	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-194	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-195	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-196	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-199	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-200	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-201	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-202	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-203	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-204	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-205	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-206	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-207	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-208	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-209	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-210	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-211	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-212	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare

Codice a catalogo	Conforme a.	Materiale telaio	Materiale	Tipo diprodotto	Carico statico	Tipo
20630-213	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-214	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-215	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-216	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-217	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-218	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-219	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-220	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-221	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-222	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-223	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-224	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-225	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-226	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-227	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-228	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-229	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-230	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack	1600 kgf	Cellulare

Codice a catalogo	Conforme a.	Materiale telaio	Materiale	Tipo diprodotto	Carico statico	Tipo
20630-231	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack	1600 kgf	Cellulare
20630-232	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack	1600 kgf	Cellulare
20630-233	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-234	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-235	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-236	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack	1600 kgf	Cellulare
20630-237	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack	1600 kgf	Cellulare
20630-238	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack	1600 kgf	Cellulare
20630-239	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-240	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-241	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-242	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack	1600 kgf	Cellulare
20630-243	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack	1600 kgf	Cellulare
20630-244	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack	1600 kgf	Cellulare
20630-245	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-246	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-247	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack		Cellulare
20630-248	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack	1600 kgf	Cellulare

Codice a catalogo	Conforme a.	Materiale telaio	Materiale	Tipo diprodotto	Carico statico	Tipo
20630-249	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack	1600 kgf	Cellulare
20630-250	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack	1600 kgf	Cellulare
20630-251	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack	1600 kgf	Cellulare
20630-252	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack	1600 kgf	Cellulare
20630-253	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack	1600 kgf	Cellulare
20630-254	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack	1600 kgf	Cellulare
20630-255	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack	1600 kgf	Cellulare
20630-256	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Acciaio	Telaio per armadietto/rack	1600 kgf	Cellulare

Table 3/3

Codice a catalogo	Funziona con
20630-193	Varistar CP
20630-194	Varistar CP
20630-195	Varistar CP
20630-196	Varistar CP
20630-199	Varistar CP
20630-200	Varistar CP
20630-201	Varistar CP
20630-202	Varistar CP
20630-203	Varistar CP

Codice a catalogo	Funziona con
20630-204	Varistar CP
20630-205	Varistar CP
20630-206	Varistar CP
20630-207	Varistar CP
20630-208	Varistar CP
20630-209	Varistar CP
20630-210	Varistar CP
20630-211	Varistar CP
20630-212	Varistar CP
20630-213	Varistar CP
20630-214	Varistar CP
20630-215	Varistar CP
20630-216	Varistar CP
20630-217	Varistar CP
20630-218	Varistar CP
20630-219	Varistar CP
20630-220	Varistar CP
20630-221	Varistar CP

Codice a catalogo	Funziona con
20630-222	Varistar CP
20630-223	Varistar CP
20630-224	Varistar CP
20630-225	Varistar CP
20630-226	Varistar CP
20630-227	Varistar CP
20630-228	Varistar CP
20630-229	Varistar CP
20630-230	Varistar CP
20630-231	Varistar CP
20630-232	Varistar CP
20630-233	Varistar CP
20630-234	Varistar CP
20630-235	Varistar CP
20630-236	Varistar CP
20630-237	Varistar CP
20630-238	Varistar CP
20630-239	Varistar CP

Codice a catalogo	Funziona con
20630-240	Varistar CP
20630-241	Varistar CP
20630-242	Varistar CP
20630-243	Varistar CP
20630-244	Varistar CP
20630-245	Varistar CP
20630-246	Varistar CP
20630-247	Varistar CP
20630-248	Varistar CP
20630-249	Varistar CP
20630-250	Varistar CP
20630-251	Varistar CP
20630-252	Varistar CP
20630-253	Varistar CP
20630-254	Varistar CP
20630-255	Varistar CP
20630-256	Varistar CP

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE