

Varistar CP Plain Steel Door, Seismic EMC and IP55, Multi-Point Locking

Power Utilities

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

CARATTERISTICHE

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for Seismic & EMC applications

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Colore	Codice colore	Conforme a.
21630-760	33 U	1600 mm	600 mm	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-761	33 U	1600 mm	800 mm	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-762	38 U	1800 mm	600 mm	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-763	38 U	1800 mm	800 mm	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-764	42 U	2000 mm	600 mm	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Colore	Codice colore	Conforme a.
21630-765	42 U	2000 mm	800 mm	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-766	47 U	2200 mm	600 mm	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-767	47 U	2200 mm	800 mm	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo di bloccaggio	Materiale	Tipo di prodotto	Grado di protezione	Tipo	Funziona con
21630-760	Bloccaggio a 4 punti	Acciaio	Sportello dell'armadio	IP55	Porta in acciaio, semplice	Varistar CP
21630-761	Bloccaggio a 4 punti	Acciaio	Sportello dell'armadio	IP55	Porta in acciaio, semplice	Varistar CP
21630-762	Bloccaggio a 4 punti	Acciaio	Sportello dell'armadio	IP55	Porta in acciaio, semplice	Varistar CP
21630-763	Bloccaggio a 4 punti	Acciaio	Sportello dell'armadio	IP55	Porta in acciaio, semplice	Varistar CP
21630-764	Bloccaggio a 4 punti	Acciaio	Sportello dell'armadio	IP55	Porta in acciaio, semplice	Varistar CP
21630-765	Bloccaggio a 4 punti	Acciaio	Sportello dell'armadio	IP55	Porta in acciaio, semplice	Varistar CP
21630-766	Bloccaggio a 5 punti	Acciaio	Sportello dell'armadio	IP55	Porta in acciaio, semplice	Varistar CP
21630-767	Bloccaggio a 5 punti	Acciaio	Sportello dell'armadio	IP55	Porta in acciaio, semplice	Varistar CP

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE