

Varistar CP Seismic Base/Plinth

Servizi di distribuzione di energia

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.

CARATTERISTICHE

2 support profiles, St, 10 mm, side

Seismic dynamic load-carrying capacity 500 kg

Height 103 mm

2 covers, St, 10 mm, front and rear

Conforms to NEBS, Earthquake secure (up) to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs, Mounting holes for fitting of base

Access possible from front and rear

SPECIFICHE

Table 1/2

Numero catalogo	Larghezza	Profondità	Colore	Color Code	È conforme a	Altezza
21630-110	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-111	600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-112	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-113	600 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-114	800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-115	800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-117	800 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm

Numero catalogo	Larghezza	Profondità	Colore	Color Code	È conforme a	Altezza
21630-116	800 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	800 mm

Table 2/2

Numero catalogo	Materiale	Product Type	Carico statico	Tipo	Works With
21630-110	Acciaio	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-111	Acciaio	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-112	Acciaio	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-113	Acciaio	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-114	Acciaio	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-115	Acciaio	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-117	Acciaio	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-116	Acciaio	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE