

Varistar CP Steel Door, Glazed With 3-Point Locking, Shortened

Servizi di distribuzione di energia

Shortened door available for IP20, IP55 applications.

CARATTERISTICHE

Glazed door

Height of connection plate 400mm

SPECIFICHE

Table 1/2

Numero catalogo	Rack Height	Altezza	Larghezza	Colore	Color Code	Locking Type
21630-342	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-343	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-344	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-345	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-346	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-347	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking

Table 2/2

Numero catalogo	Product Type	Protection Rating
21630-342	Cabinet Door	IP20

Numero catalogo	Product Type	Protection Rating
21630-343	Cabinet Door	IP20
21630-344	Cabinet Door	IP20
21630-345	Cabinet Door	IP20
21630-346	Cabinet Door	IP20
21630-347	Cabinet Door	IP20

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE