

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP55

Servizi di distribuzione di energia

Steel door with mounting frame on inside, 3 point locking and with Lever handle with built-in push button.

CARATTERISTICHE

Steel door with three point locking for IP 55 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

SPECIFICHE

Table 1/3

Numero catalogo	Rack Height	Altezza	Larghezza	Colore	Color Code	È conforme a
21630-171	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-210	24 U	1200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-211	29 U	1400 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-212	33 U	1600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-213	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-214	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-215	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-216	24 U	1200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1

Numero catalogo	Rack Height	Altezza	Larghezza	Colore	Color Code	È conforme a
21630-217	29 U	1400 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-218	33 U	1600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-219	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-220	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1

Table 2/3

Numero catalogo	Finitura	Locking Type	Materiale	Product Type	Protection Rating	Tipo
21630-171	Verniciato a polvere	3-Point Locking	Acciaio	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-210	Verniciato a polvere	3-Point Locking	Acciaio	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-211	Verniciato a polvere	3-Point Locking	Acciaio	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-212	Verniciato a polvere	3-Point Locking	Acciaio	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-213	Verniciato a polvere	3-Point Locking	Acciaio	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-214	Verniciato a polvere	3-Point Locking	Acciaio	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-215	Verniciato a polvere	3-Point Locking	Acciaio	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-216	Verniciato a polvere	3-Point Locking	Acciaio	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-217	Verniciato a polvere	3-Point Locking	Acciaio	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-218	Verniciato a polvere	3-Point Locking	Acciaio	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-219	Verniciato a polvere	3-Point Locking	Acciaio	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-220	Verniciato a polvere	3-Point Locking	Acciaio	Cabinet Door	IP55	Steel Door

Table 3/3

Numero catalogo	Works With
21630-171	Varistar CP
21630-210	Varistar CP
21630-211	Varistar CP
21630-212	Varistar CP
21630-213	Varistar CP
21630-214	Varistar CP
21630-215	Varistar CP
21630-216	Varistar CP
21630-217	Varistar CP
21630-218	Varistar CP
21630-219	Varistar CP
21630-220	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE