

MONI-PT100-260 RTD Sensor for Non-Hazardous Areas



SPECIFICHE

Max Measuring Range:	260 °C
Montaggio:	Pipe Strap
Sensor Type:	PT100
Materiale:	PTFE
Fixed Cable to Sensor:	Sì.

Table 1/1

Numero catalogo	Nome articolo	Lunghezza del cavo
1244-006615	PT100-260/2	2 m
1244-020816	MONI-PT100-260/10	10 m
1244-020817	MONI-PT100-260/5	50 m

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

America Latina

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT