

19" Assembly Kit M6



For standard grounding use a grounding nut and washer on at least one attachment point.

When 19" assembly kit is used with conductive 19" panel mount, grounding cage nuts are not needed.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Assembly kits for assembly of 19" components into a cabinet

For mounting of front panels, distribution fields or other components on the frame, slide mounts or depth members with square cut-outs

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Kit di montaggio

Finitura: Zincato

Table 1/2

Codice a catalogo	Lunghezza	Quantità nella confezione	Dimensioni delle filettature	Materiale	Famiglia di prodotti	Tipo
-------------------	-----------	---------------------------	------------------------------	-----------	----------------------	------

21190-095		4	M6	Acciaio, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Per esterni	Kit di montaggio
21120-196	16mm	4	M6	Acciaio		Kit di montaggio, Messa a terra
21120-213		4	M6	Acciaio		Kit di montaggio
21100-435		8	M6	Acciaio, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Per esterni	Kit di montaggio
21120-199	13mm	100	M6	Acciaio		Kit di montaggio, Messa a terra
21120-197	16mm	32	M6	Acciaio		Kit di montaggio, Messa a terra
21120-198	16mm	50	M6	Acciaio		Kit di montaggio, Messa a terra
21101-809		50	M6	Acciaio, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Per esterni	Kit di montaggio

21101-810		100	M6	Acciaio, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Per esterni	Kit di montaggio
21190-435		32	M6	Acciaio, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Per esterni	Kit di montaggio
21120-215		32	M6	Acciaio		Kit di montaggio
21120-214		50	M6	Acciaio		Kit di montaggio
21120-216		100	M6	Acciaio		Kit di montaggio

Table 2/2

Codice a catalogo	Funziona con	Certificazioni	Spedizione rapida
21190-095	Custodie da 19", Montaggio a parete da 19", Armadi da 19" per interni, Armadi da 19" per esterni	RoHS	No
21120-196	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		No
21120-213	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		No
21100-435	Custodie da 19", Montaggio a parete da 19", Armadi da 19" per interni, Armadi da 19" per esterni	RoHS	No
21120-199	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		No

Codice a catalogo	Funziona con	Certificazioni	Spedizione rapida
21120-197	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		No
21120-198	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		No
21101-809	Custodie da 19", Montaggio a parete da 19", Armadi da 19" per interni, Armadi da 19" per esterni	RoHS	No
21101-810	Custodie da 19", Montaggio a parete da 19", Armadi da 19" per interni, Armadi da 19" per esterni	RoHS	No
21190-435	Custodie da 19", Montaggio a parete da 19", 19" Indoor Cabinets, Armadi da 19" per esterni	RoHS	No
21120-215	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		No
21120-214	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		No
21120-216	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE