

Ripiano per apparecchiature da 19", 1 U

Ripiano per apparecchiature da 19" con capacità di carico di 5 kg.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Altezza di montaggio 1 U

Capacità di carico statico 5 kg

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Scaffale

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Fine	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore
20118-782	447mm	390mm	Verniciato a polvere	1	Grigio nero	RAL 7021
20118-783	447mm	390mm	Verniciato a polvere	1	Grigio chiaro	RAL 7035
20118-781	447mm	390mm	Alluminio-zincato	1		

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo	Spedizione rapida
20118-782	Ripiano attrezzatura	No
20118-783	Ripiano attrezzatura	No
20118-781	Ripiano attrezzatura	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE