

Ventola di spinta da 19", 2 U, assiale

Vassoio della ventola con ventola di spinta integrata.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Protezione dei contatti in conformità alla normativa DIN EN ISO 13857

Il deflettore dell'aria integrato impedisce l'accumulo di calore nei complessivi montati sotto

Può essere adattato ai sottorack

A richiesta, con ventola posteriore aggiuntiva, 2 U, per il raffreddamento attivo dei complessivi sotto la ventola spintore

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Tensione di ingresso CA	Tensione di ingresso CC	Quantità imballaggio	Fine	Materiale	Spedizione rapida
10713-526	230V		1	Alluminio-zincato	Acciaio, Polipropilene	No
10713-518	230V		1	Alluminio-zincato	Acciaio, Polipropilene	No
10713-536	115V		1	Alluminio-zincato	Acciaio, Polipropilene	No

Codice a catalogo	Tensione di ingresso CA	Tensione di ingresso CC	Quantità imballaggio	Fine	Materiale	Spedizione rapida
10713-534	230V		1	Alluminio-zincato	Acciaio, Polipropilene	No
19713-540			1	Alluminio-zincato	Acciaio, Polipropilene	No
10713-520	115V		1	Alluminio-zincato	Acciaio, Polipropilene	No
10713-537		24V min	1	Alluminio-zincato	Acciaio, Polipropilene	No
10713-529		24V min	1	Alluminio-zincato	Acciaio, Polipropilene	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Cavo di alimentazione da ordinare separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE