

AC Fan

Axial fan, 119 mm, with AC input. Replacement part for 1 U fan trays.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

119 mm DC fan with plug for connection cable

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Funziona con	Larghezza	Lunghezza	Altezza	Tensione CA	Frequenza
20713-243	Vassoi ventole da 19"	119mm	119mm	38mm	230V	50/60 Hz
20713-244	Vassoi ventole da 19"	119mm	119mm	38mm	115V	50/60 Hz
20700-001	Vassoi ventole da 19"	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz
20713-147	Vassoi ventole da 19"	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz
20713-142	Vassoi ventole da 19"	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz

Codice a catalogo	Funziona con	Larghezza	Lunghezza	Altezza	Tensione CA	Frequenza
20713-146	Vassoi ventole da 19"	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz

Table 2/3

Codice a catalogo	Flusso d'aria a 50 Hz	Flusso d'aria a 60 Hz	Livello di rumorosità a 50 Hz	Livello di rumorosità a 60 Hz	Potenza a 50 Hz	Potenza a 60 Hz
20713-243	162m³/h	192m³/h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W
20713-244	162m³/h	192m³/h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W
20700-001	108m³/h	120m³/h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W
20713-147	108m³/h	120m³/h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W
20713-142	84m³/h	90m³/h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W
20713-146	84m³/h	90m³/h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W

Table 3/3

Codice a catalogo	Pressione statica massima	Temperatura ambiente	Quantità nella confezione	Spedizione rapida
20713-243	73Pa	70°C	1	No
20713-244	73Pa	70°C	1	No
20700-001	41Pa	70°C	1	No
20713-147	41Pa	70°C	1	No
20713-142	23Pa	70°C	1	No
20713-146	23Pa	70°C	1	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order connection cable and protective grille separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE