


Deflettore dell'aria, pannello frontale a U, schermatura di ripristino, tessuto



Il deflettore dell'aria con pannello anteriore a U copre una fessura vuota per eliminare l'uscita del flusso d'aria. Il pannello anteriore a U accetta una guarnizione EMC in tessuto.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

il deflettore dell'aria elimina le perdite d'aria nelle fessure vuote

Il coperchio viene spinto nella guida

SPECIFICHE

Tipo di prodotto:	Deflettore aria
Materiale:	Alluminio
Fine:	Anodizzato; Passivato
Famiglia di prodotti:	EuropacPRO; RatiopacPRO; ARIA RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Tipo:	Con pannello anteriore

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Quantità imballaggio	Profondità	Schermatura EMC	Larghezza rack	Funziona con
20848-728	3U	1	160mm	No (adattabile a posteriori)	4HP	Subracks, Casi

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Quantità imballaggio	Profondità	Schermatura EMC	Larghezza rack	Funziona con
20848-729	3U	1	220mm	No (adattabile a posteriori)	4HP	Subracks, Casi
20848-736	6U	1	160mm	No (adattabile a posteriori)	4HP	Subracks, Casi
20848-737	6U	1	220mm	No (adattabile a posteriori)	4HP	Subracks, Casi

Table 2/2

Codice a catalogo	Spedizione rapida
20848-728	No
20848-729	No
20848-736	No
20848-737	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Deflettore aria per 280 mm di profondità e per schede i/o posteriori da 80 mm disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE