


Modulo di riempimento AMC ECO con impugnatura fissa



Questo modulo di riempimento AdvancedMC è costituito da un pannello anteriore in acciaio inox senza LED e dispone di guarnizioni EMC sul lato sinistro e inferiore. Il modulo di riempimento è fissato alla guida della scheda del telaio mediante un innesto a scatto nel naso in plastica. Il modulo può essere utilizzato per coprire uno slot vuoto, per garantire la schermatura EMC e chiudere la parte anteriore per sigillare le perdite di aria nel telaio. Questi moduli di riempimento possono essere utilizzati nei supporti AdvancedMC e negli slot MicroTCA. Non richiede una barra di bloccaggio.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Modulo di riempimento ECO AdvancedMC con semplice beccuccio a innesto al posto del meccanismo con impugnatura a pressione

Per supporti convenzionali, in sezione e ibridi e sistemi MicroTCA

Pannello frontale, acciaio inox

Il deflettore aria opzionale (regolabile) può essere utilizzato per dirigere il flusso d'aria nel telaio.

SPECIFICHE

Famiglia di prodotti:	AdvancedMC
Tipo:	Modulo di riempimento
Tipo di prodotto:	Modulo di sistema

Table 1/1

Codice a catalogo	Funzione di progettazione	Quantità imballaggio	Materiale	Spedizione rapida
-------------------	---------------------------	----------------------	-----------	-------------------

20849-352	Dimensioni standard	1	Acciaio inossidabile	No
20849-351	Di medie dimensioni	1	Acciaio inossidabile	No
20849-353	Dimensioni standard	1	Acciaio inossidabile	No
20849-350	Di medie dimensioni	1	Acciaio inossidabile	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il microinterruttore non può essere utilizzato.

Il deflettore dell'aria deve essere ordinato separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE