


Parti di assemblaggio per componenti robusti



Parti di assemblaggio con composto frenafili per pannello laterale robusto, guida orizzontale, piastre di copertura, angolo posteriore.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Viti per i seguenti elementi di fissaggio: Pannello laterale robusto - guida orizzontale, pannello laterale robusto - piastra di copertura, pannello laterale robusto - angolo posteriore

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Kit di assemblaggio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo	Lunghezza	Quantità imballaggio	Dimensione filettatura	Fine	Materiale
24566-105	Vite a testa svasata	7mm	100	M4		Acciaio inossidabile
24560-140	Dado quadrato		100		Zincato	Acciaio
24566-106	Vite a testa svasata	10mm	100	M4		Acciaio inossidabile
24566-101	Vite a testa svasata	14mm	100	M4		Acciaio inossidabile

Codice a catalogo	Tipo	Lunghezza	Quantità imballaggio	Dimensione filettatura	Fine	Materiale
24566-100	Vite a testa svasata	18mm	100	M4		Acciaio inossidabile
24566-104	Vite a testa cilindrica	8mm	100	M4		Acciaio inossidabile
24566-103	Vite a testa cilindrica	10mm	100	M4		Acciaio inossidabile
24566-102	Vite a testa cilindrica	14mm	100	M4		Acciaio inossidabile

Table 2/2

Codice a catalogo	Funziona con	Spedizione rapida
24566-105	Subracks	No
24560-140	Subracks	No
24566-106	Subracks	No
24566-101	Subracks	No
24566-100	Subracks	No
24566-104	Subracks	No
24566-103	Subracks	No
24566-102	Subracks	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE