

Sistema ATCA serie 450/40 FC, 14 slot, CC



La serie ATCA 450/40 FC nVent SCHROFF è una famiglia di ripiani AdvancedTCA che forniscono raffreddamento e alimentazione per slot per lame da 450 W. Il backplane è stato verificato in conformità a 40GBASE-KR4 per Ethernet a 40 Gbit. Sono disponibili ripiani con flusso d'aria dal basso verso l'alto e ripiani con flusso d'aria dalla parte anteriore a quella posteriore.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Conforme allo standard AdvancedTCA PICMG 3.0 rev. 3.0

Tensione di ingresso -48 V CC/-60 V CC, due moduli di ingresso alimentazione ridondanti (PEM)

2 vassoi della ventola hot swap ridondanti nella configurazione push-pull

Capacità di raffreddamento di 450 W per slot a una temperatura ambiente di 55 °C.

Preparato per 2 sistemi di gestione degli scaffali SCHROFF con Pigeon Point ShMM 700

Slot per il Gestore degli scaffali sul lato destro dell'alloggiamento per schede AdvancedTCA

Console Shelf Manager e interfaccia di allarme Telco nel vassoio della ventola inferiore

Accesso al filtro dell'aria dalla parte anteriore

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di slot	Tipo	Tipo backplane	Trasferimento dati	Potenza per slot
11990-192	Sistema	14	Montaggio su rack da 19"	Dual Star, bussed IPMB	40 GbE	450W

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di slot	Tipo	Tipo backplane	Trasferimento dati	Potenza per slot
11990-190	Sistema	14	Montaggio su rack da 19"	Dual Star, bussed IPMB	40 GbE	450W

Table 2/3

Codice a catalogo	Tensione di ingresso CC	Direzione del flusso d'aria	Altezza cremagliera	Tipo di alimentatore	Alimentatore incluso	I/o posteriore
11990-192	-48V, -60V	Dalla parte anteriore alla parte posteriore	14U	(2) PEM CC	Sì	Sì
11990-190	-48V, -60V	Dal basso verso l'alto	14U	(2) PEM CC	Sì	Sì

Table 3/3

Codice a catalogo	Conforme a.	Profondità	Quantità imballaggio	Spedizione rapida
11990-192	PICMG 3,0 R3.0	383mm	1	No
11990-190	PICMG 3,0 R3.0	383mm	1	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

Completamente assemblato, cablato e testato.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE