


# Rack a bordo



Adatto per vibrazioni continue, urti, temperature elevate e umidità elevata.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Per applicazioni ferroviarie mobili

Adatto per vibrazioni continue, urti, temperature elevate e umidità elevata

Adatto per supporti SNCF da 1, 2 o 3 U (NF F61-005, CF 60-002)

Il lato posteriore è dotato di connettori standard; la barra trasversale può essere codificata su misura per i pin di codifica SNCF

Traversa con canalina per cavi integrata

Diversi rack possono essere impilati o montati in file

Prodotto utilizzando un processo di saldatura, certificato a norma EN 15085 (CL2)

Saldature in acciaio inox passivate per prevenire la corrosione

## SPECIFICHE

**Carico statico:** 25kg

**Profondità:** 341.8mm

**Tipo di prodotto:** Rack

**Conforme a.:** SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002

**Materiale telaio:** Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza rack	Larghezza	Quantità imballaggio	Materiale
10170-017	9U	423.4mm	36HP	252.65mm	1	Acciaio inossidabile
10170-016	9U	423.4mm	84HP	496.4mm	1	Acciaio inossidabile
10170-015	3U	156.7mm	36HP	252.65mm	1	Acciaio inossidabile
10170-012	6U	290mm	84HP	496.4mm	1	Acciaio inossidabile
10170-014	3U	156.7mm	84HP	496.4mm	1	Acciaio inossidabile
10170-013	6U	290mm	36HP	252.65mm	1	Acciaio inossidabile

Table 2/2

Codice a catalogo	Spedizione rapida
10170-017	No
10170-016	No
10170-015	No
10170-012	No
10170-014	No
10170-013	No

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

**North America**

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Europe**

Straubenhhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Asia**

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Middle East & India**

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**