

Custodia da tavolo CompacPRO, non schermata



Il contenitore nVent SCHROFF CompacPRO fornisce protezione elettronica per gruppi elettronici singoli e da 19". Il telaio in alluminio pressofuso e i pannelli laterali a profilo garantiscono una soluzione robusta. Inoltre, è disponibile un'ampia gamma di accessori.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Custodia da tavolo per assemblaggio singolo

La struttura in alluminio garantisce una soluzione robusta

Dimensioni internazionali in conformità alla norma IEC 6297-3-101

Pannello laterale con funzione maniglia integrata

Struttura simmetrica della profondità, anteriore e posteriore identica

Fessure di ventilazione nella piastra base

IP 20 in conformità alla norma IEC 60529

SPECIFICHE

Tipo di prodotto:	Caso
Tipo:	Valigetta per singoli componenti elettronici
Famiglia di prodotti:	CompacPRO

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza rack	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio
-------------------	---------------------	---------	----------------	-----------	------------	----------------------

14575-023	2U	102.6mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-025	2U	102.6mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-027	2U	102.6mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-063	2U	102.6mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-065	2U	102.6mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-067	2U	102.6mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-103	3U	147.1mm	28HP	186mm	271mm	1
14575-105	3U	147.1mm	28HP	186mm	331mm	1
14575-123	3U	147.1mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-125	3U	147.1mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-127	3U	147.1mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-143	3U	147.1mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-145	3U	147.1mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-147	3U	147.1mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-163	3U	147.1mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-165	3U	147.1mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-167	3U	147.1mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-169	3U	147.1mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-171	3U	147.1mm	84HP	471mm	511mm	1

14575-223	4U	191.6mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-225	4U	191.6mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-243	4U	191.6mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-245	4U	191.6mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-247	4U	191.6mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-265	4U	191.6mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-267	4U	191.6mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-269	4U	191.6mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-271	4U	191.6mm	84HP	471mm	511mm	1
14575-445	6U	280.5mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-447	6U	280.5mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-463	6U	280.5mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-465	6U	280.5mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-467	6U	280.5mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-469	6U	280.5mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-471	6U	280.5mm	84HP	471mm	511mm	1

Table 2/3

Codice a catalogo	Altezza utilizzabile	Larghezza utilizzabile	Struttura del telaio anteriore	Opzione di raffreddamento	Conforme a.	Schermatura EMC
14575-023	84.4mm	219mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No

Codice a catalogo	Altezza utilizzabile	Larghezza utilizzabile	Struttura del telaio anteriore	Opzione di raffreddamento	Conforme a.	Schermatura EMC
14575-025	84.4mm	219mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-027	84.4mm	219mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-063	84.4mm	432mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-065	84.4mm	432mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-067	84.4mm	432mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-103	129.3mm	148mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-105	129.3mm	148mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-123	129.3mm	219mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-125	129.3mm	219mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-127	129.3mm	219mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-143	129.3mm	326mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-145	129.3mm	326mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-147	129.3mm	326mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-163	129.3mm	432mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-165	129.3mm	432mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-167	129.3mm	432mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-169	129.3mm	432mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-171	129.3mm	432mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No

Codice a catalogo	Altezza utilizzabile	Larghezza utilizzabile	Struttura del telaio anteriore	Opzione di raffreddamento	Conforme a.	Schermatura EMC
14575-223	173.8mm	219mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-225	173.8mm	219mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-243	173.8mm	326mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-245	173.8mm	326mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-247	173.8mm	326mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-265	173.8mm	432mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-267	173.8mm	432mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-269	173.8mm	432mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-271	173.8mm	432mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-445	262.9mm	326mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-447	262.9mm	326mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-463	262.9mm	432mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-465	262.9mm	432mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-467	262.9mm	432mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-469	262.9mm	432mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-471	262.9mm	432mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No

Table 3/3

Codice a catalogo	Fine	Materiale	Grado di protezione	Carico statico	Spedizione rapida
-------------------	------	-----------	---------------------	----------------	-------------------

14575-023	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-025	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-027	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-063	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-065	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-067	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-103	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-105	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-123	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-125	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-127	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-143	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-145	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-147	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-163	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-165	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-167	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-169	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-171	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No

14575-223	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-225	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-243	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-245	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-247	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-265	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-267	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-269	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-271	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-445	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-447	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-463	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-465	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-467	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-469	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-471	Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Collegamenti GND / messa a terra in conformità con

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE