


Custodia da tavolo Comptec da 19", non schermata



Il contenitore nVent SCHROFF Comptec è compatibile con un armadietto da 19" ed è utilizzato per alloggiare gruppi come sottorack da 19", vassoi per ventole da 19" o pannelli anteriori da 19". Questo caso viene generalmente utilizzato anche per le applicazioni desktop.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Custodia da tavolo (pre-montata)

Non schermato

Fessure di ventilazione nella piastra base

Telai anteriore e posteriore in alluminio pressofuso

Coperchio superiore, piastra di base e pannello posteriore in acciaio

Conforme a DIN EN 62368-1

SPECIFICHE

Tipo di prodotto:	Caso
Tipo:	Custodia per sottorack da 19" e chassis da 19"
Famiglia di prodotti:	Comptec

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza rack	Profondità	Materiale	Quantità imballaggio
-------------------	---------------------	---------	----------------	------------	-----------	----------------------

10225-601	3U	153mm	84HP	300mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-602	4U	198mm	84HP	300mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-604	6U	286mm	84HP	300mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-612	3U	153mm	84HP	400mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-613	4U	198mm	84HP	400mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-615	6U	286mm	84HP	400mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-616	7U	331mm	84HP	400mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-618	9U	420mm	84HP	400mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-623	3U	153mm	84HP	500mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-624	4U	198mm	84HP	500mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-626	6U	286mm	84HP	500mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-627	7U	331mm	84HP	500mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-629	9U	420mm	84HP	500mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-637	6U	286mm	84HP	600mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-638	7U	331mm	84HP	600mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-640	9U	420mm	84HP	600mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-667	9U	420mm	84HP	400mm	Alluminio	1
10225-670	12U	553mm	84HP	400mm	Alluminio	1
10225-682	9U	420mm	84HP	500mm	Alluminio	1

10225-685	12U	553mm	84HP	500mm	Alluminio	1
10225-693	9U	420mm	84HP	600mm	Alluminio	1
10225-696	12U	553mm	84HP	600mm	Alluminio	1

Table 2/3						
Codice a catalogo	Altezza utilizzabile	Larghezza utilizzabile	Struttura del telaio anteriore	Opzione di raffreddamento	Conforme a.	Schermatura EMC
10225-601	134.2mm	451mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-100	No
10225-602	178.7mm	451mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-100	No
10225-604	267.6mm	451mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-100	No
10225-612	134.2mm	451mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-100	No
10225-613	178.7mm	451mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-100	No
10225-615	267.6mm	451mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-100	No
10225-616	312mm	451mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-100	No
10225-618	400.9mm	451mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-100	No
10225-623	134.2mm	451mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-100	No
10225-624	178.7mm	451mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-100	No
10225-626	267.6mm	451mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-100	No
10225-627	312mm	451mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-100	No
10225-629	400.9mm	451mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-100	No
10225-637	267.6mm	451mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-100	No

Codice a catalogo	Altezza utilizzabile	Larghezza utilizzabile	Struttura del telaio anteriore	Opzione di raffreddamento	Conforme a.	Schermatura EMC
10225-638	312mm	451mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-100	No
10225-640	400.9mm	451mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-100	No
10225-667	400.9mm	451mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-100	No
10225-670	534mm	451mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-100	No
10225-682	400.9mm	451mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-100	No
10225-685	534mm	451mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-100	No
10225-693	400.9mm	451mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-100	No
10225-696	534mm	451mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-100	No

Table 3/3

Codice a catalogo	Fine	Grado di protezione	Carico statico	Larghezza	Spedizione rapida
10225-601	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-602	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-604	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-612	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-613	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-615	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-616	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-618	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No

Codice a catalogo	Fine	Grado di protezione	Carico statico	Larghezza	Spedizione rapida
10225-623	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-624	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-626	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-627	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-629	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-637	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-638	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-640	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-667	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-670	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-682	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-685	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-693	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-696	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE