


Backplane CPCI, slot di sistema destro



I backplane CompactPCI nVent SCHROFF hanno l'integrità del segnale e i valori MTBF migliori della categoria grazie ai componenti SMD, ai condensatori ceramici e ai connettori a pressione

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

In conformità a: Specifiche core PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI, specifiche Hot Swap PICMG 2,1 R2.0, specifiche bus di gestione del sistema PICMG 2,9 R1.0, specifiche di codifica PICMG 2,10 R1.0

Digital GND può essere collegata/isolata dalla massa del telaio tramite viti

V(i/o) regolabile a +3,3 V o +5 V.

Alimentazione delle tensioni di alimentazione tramite Power bug (tag anello M4), Fastons

Gli strati esterni fungono da superfici GND

Spina di servizio per segnali di stato (SMCQ)

È possibile posizionare più backplane senza perdere gli slot

Eccellente soppressione del rumore ad alta frequenza e valori MTBF molto elevati grazie ai condensatori ceramici

Connettore IPMB (Intelligent Platform Management Bus) a PICMG 2,9

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di slot	Altezza cremagliera	Tipo backplane	Slot di sistema	Larghezza intaglio
-------------------	------------------	----------------	---------------------	----------------	-----------------	--------------------

23006-811	Backplane	1	3U	CompactPCI, nessun bus		4HP
23006-332	Backplane	2	3U	CompactPCI, 32 bit	Giusto	4HP
23006-331	Backplane	1	3U	CompactPCI, nessun bus		4HP
23006-812	Backplane	2	3U	CompactPCI, 32 bit	Giusto	4HP
23006-813	Backplane	3	3U	CompactPCI, 32 bit	Giusto	4HP
23006-833	Backplane	3	3U	CompactPCI, 64 bit	Giusto	4HP
23006-303	Backplane	3	3U	CompactPCI, 32 bit	Giusto	4HP
23006-834	Backplane	4	3U	CompactPCI, 64 bit	Giusto	4HP
23006-354	Backplane	4	3U	CompactPCI, 64 bit	Giusto	4HP
23006-334	Backplane	4	3U	CompactPCI, 32 bit	Giusto	4HP
23006-814	Backplane	4	3U	CompactPCI, 32 bit	Giusto	4HP
23006-835	Backplane	5	3U	CompactPCI, 64 bit	Giusto	4HP
23006-355	Backplane	5	3U	CompactPCI, 64 bit	Giusto	4HP
23006-301	Backplane	5	3U	CompactPCI, 32 bit	Giusto	4HP
23006-815	Backplane	5	3U	CompactPCI, 32 bit	Giusto	4HP
23006-862	Backplane	2	6U	CompactPCI, 64 bit	Giusto	4HP
23006-336	Backplane	6	3U	CompactPCI, 32 bit	Giusto	4HP
23006-372	Backplane	2	6U	CompactPCI, 64 bit	Giusto	4HP
23006-816	Backplane	6	3U	CompactPCI, 32 bit	Giusto	4HP

23006-817	Backplane	7	3U	CompactPCI, 32 bit	Giusto	4HP
23006-358	Backplane	8	3U	CompactPCI, 64 bit	Giusto	4HP
23006-838	Backplane	8	3U	CompactPCI, 64 bit	Giusto	4HP
23006-337	Backplane	7	3U	CompactPCI, 32 bit	Giusto	4HP
23006-300	Backplane	8	3U	CompactPCI, 32 bit	Giusto	4HP
23006-818	Backplane	8	3U	CompactPCI, 32 bit	Giusto	4HP
23006-373	Backplane	3	6U	CompactPCI, 64 bit	Giusto	4HP
23006-863	Backplane	3	6U	CompactPCI, 64 bit	Giusto	4HP
23006-374	Backplane	4	6U	CompactPCI, 64 bit	Giusto	4HP
23006-864	Backplane	4	6U	CompactPCI, 64 bit	Giusto	4HP
23006-865	Backplane	5	6U	CompactPCI, 64 bit	Giusto	4HP
23006-375	Backplane	5	6U	CompactPCI, 64 bit	Giusto	4HP
23006-866	Backplane	6	6U	CompactPCI, 64 bit	Giusto	4HP
23006-377	Backplane	7	6U	CompactPCI, 64 bit	Giusto	4HP
23006-867	Backplane	7	6U	CompactPCI, 64 bit	Giusto	4HP
23006-353	Backplane	3	3U	CompactPCI, 64 bit	Giusto	4HP
23006-376	Backplane	6	6U	CompactPCI, 64 bit	Giusto	4HP
23006-378	Backplane	8	6U	CompactPCI, 64 bit	Giusto	4HP
23006-868	Backplane	8	6U	CompactPCI, 64 bit	Giusto	4HP

Table 2/3

Codice a catalogo	Tensione i/O.	Tipo di connettore	Tipo di connettore di alimentazione	Tipo di connettore di utilità	Larghezza	Quantità imballaggio
23006-811	5V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4		19.32mm	1
23006-332	3.3V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	39.64mm	1
23006-331	3.3V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4		19.32mm	1
23006-812	5V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	39.64mm	1
23006-813	5V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	60.05mm	1
23006-833	5V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	60.05mm	1
23006-303	3.3V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	60.05mm	1
23006-834	5V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	80.28mm	1
23006-354	3.3V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	80.28mm	1
23006-334	3.3V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	80.28mm	1
23006-814	5V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	80.28mm	1

Codice a catalogo	Tensione i/O.	Tipo di connettore	Tipo di connettore di alimentazione	Tipo di connettore di utilità	Larghezza	Quantità imballaggio
23006-835	5V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	100.59mm	1
23006-355	3.3V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	100.59mm	1
23006-301	3.3V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	100.59mm	1
23006-815	5V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	100.59mm	1
23006-862	5V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	39.64mm	1
23006-336	3.3V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	121.01mm	1
23006-372	3.3V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	39.64mm	1
23006-816	5V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	121.01mm	1
23006-817	5V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	141.24mm	1
23006-358	3.3V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	161.56mm	1
23006-838	5V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	161.56mm	1

Codice a catalogo	Tensione i/O.	Tipo di connettore	Tipo di connettore di alimentazione	Tipo di connettore di utilità	Larghezza	Quantità imballaggio
23006-337	3.3V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	141.24mm	1
23006-300	3.3V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	161.56mm	1
23006-818	5V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	161.56mm	1
23006-373	3.3V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	60.05mm	1
23006-863	5V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	60.05mm	1
23006-374	3.3V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	80.28mm	1
23006-864	5V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	80.28mm	1
23006-865	5V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	100.59mm	1
23006-375	3.3V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	100.59mm	1
23006-866	5V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	121.01mm	1
23006-377	3.3V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	141.24mm	1

Codice a catalogo	Tensione i/O.	Tipo di connettore	Tipo di connettore di alimentazione	Tipo di connettore di utilità	Larghezza	Quantità imballaggio
23006-867	5V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	141.24mm	1
23006-353	3.3V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	60.05mm	1
23006-376	3.3V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	121.01mm	1
23006-378	3.3V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	161.56mm	1
23006-868	5V	HM 2,0	Insetti di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin	161.56mm	1

Table 3/3

Codice a catalogo	Spedizione rapida
23006-811	No
23006-332	No
23006-331	No
23006-812	No
23006-813	No
23006-833	No
23006-303	No
23006-834	No

Codice a catalogo	Spedizione rapida
23006-354	No
23006-334	No
23006-814	No
23006-835	No
23006-355	No
23006-301	No
23006-815	No
23006-862	No
23006-336	No
23006-372	No
23006-816	No
23006-817	No
23006-358	No
23006-838	No
23006-337	No
23006-300	No
23006-818	No
23006-373	No

Codice a catalogo	Spedizione rapida
23006-863	No
23006-374	No
23006-864	No
23006-865	No
23006-375	No
23006-866	No
23006-377	No
23006-867	No
23006-353	No
23006-376	No
23006-378	No
23006-868	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE