


# Backplane seriale R3.0 CPCl



I backplane nVent SCHROFF CompactPCI Serial R3.0 supportano le velocità di trasferimento dati più elevate con PCIe fino alla Gen 4, 25GbE, USB 3,2 e S-ATA Rev. 3,0

## CARATTERISTICHE

Conforme alla specifica PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R3.0)

Supporta PCIe Gen 4, 10 GBase-T, S-ATA 3 e USB 3,2 Gen 2

L'interfaccia Ethernet è compatibile con 10GBASE-KR e 10GBASE-T e predisposta per 25GBASE-KR

Connettore utility sul retro del backplane

Centraggio meccanico e codifica/codifica a nastro in acciaio inox su tutte le fessure anteriori e posteriori completamente attrezzate

## SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di slot	Altezza cremagliera	Tipo backplane	Slot di sistema	Larghezza intaglio
23007-729	Backplane	9	3U	Seriale CompactPCI con Ethernet Star	Sinistra	4HP
23007-769	Backplane	9	3U	Seriale CompactPCI con Ethernet Star	Sinistra	4HP

Table 2/3

Codice a catalogo	Tipo di connettore	Tipo di connettore di alimentazione	Tipo di connettore di utilità	Conforme a.	Trasferimento dati	I/o posteriore
-------------------	--------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------	--------------------	----------------

23007-729	AirMax VS2	Insetti di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	PICMG CPCI-S.0 R3.0	PCIe Gen4	No
23007-769	AirMax VS2	Insetti di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	PICMG CPCI-S.0 R3.0	PCIe Gen4	Sì

Table 3/3

Codice a catalogo	Larghezza	Spedizione rapida
23007-729	181.9mm	No
23007-769	181.9mm	No

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**