

Sistema seriale CPCI con alimentatore ATX, 4 U, 9 slot

Sistema seriale CompactPCI da 4 U con gabbia per schede verticale per nove schede da 3 U e un alimentatore ATX integrato.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Sistema conforme a IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane conforme a PICMG CPCI-S.0

Sistema con gabbia per schede verticale. Formato scheda anteriore: 3 U, 160 mm di profondità, 9 fessure

Backplane a 9 slot, 3 U, CompactPCI Serial (topologia Ethernet a stella singola)

Dissipazione del calore tramite unità ventola hot-swap da 1 U

Alimentatore ATX, 300 W.

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di slot	Tipo	Tipo backplane	Trasferimento dati	Potenza per slot
24579-420	Sistema	9	Montaggio su rack da 19"	Seriale CompactPCI 3 U con Ethernet Star	PCIe Gen3	40W

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di slot	Tipo	Tipo backplane	Trasferimento dati	Potenza per slot
24579-415	Sistema	9	Montaggio su rack da 19"	Seriale CompactPCI 3 U con Ethernet Star	PCIe Gen3	40W

Table 2/3

Codice a catalogo	Tensione di ingresso CA	Direzione del flusso d'aria	Altezza cremagliera	Tipo di alimentatore	Alimentatore incluso	I/o posteriore
24579-420	100 – 240V	Dal basso verso l'alto	4U	(1) PSU ATX	Sì	Sì
24579-415	100 – 240V	Dal basso verso l'alto	4U	(1) PSU ATX	Sì	No

Table 3/3

Codice a catalogo	Conforme a.	Profondità	Altezza	Quantità imballaggio	Spedizione rapida
24579-420	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	No
24579-415	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE