

# DC Fan

Axial fan, 119 mm, with DC input. Replacement part for 1 U fan trays.



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Axial 119 mm DC fan, with plug for connection cable

## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Funziona con          | Larghezza | Lunghezza | Altezza | Tensione CC | Flusso d'aria |
|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|-------------|---------------|
| 20713-240         | Vassoi ventole da 19" | 119mm     | 119mm     | 38mm    | 24V         | 184m³/h       |
| 20713-172         | Vassoi ventole da 19" | 119mm     | 119mm     | 25.5mm  | 24V         | 171m³/h       |
| 20713-241         | Vassoi ventole da 19" | 119mm     | 119mm     | 38mm    | 12V         | 184m³/h       |
| 20713-242         | Vassoi ventole da 19" | 119mm     | 119mm     | 38mm    | 48V         | 184m³/h       |
| 60713-600         | Vassoi ventole da 19" | 119mm     | 119mm     | 32mm    | 12V         | 140m³/h       |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Livello di rumorosità | Potenza | Pressione statica massima | Temperatura ambiente | Quantità nella confezione | Spedizione rapida |
|-------------------|-----------------------|---------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 20713-240         | 42dB(A)               | 8W      | 68Pa                      | 70°C                 | 1                         | No                |
| 20713-172         | 50.5dB(A)             | 7W      | 50.5Pa                    | 70°C                 | 1                         | No                |
| 20713-241         | 42dB(A)               | 8W      | 68Pa                      | 70°C                 | 1                         | No                |
| 20713-242         | 42dB(A)               | 8W      | 68Pa                      | 70°C                 | 1                         | No                |
| 60713-600         | 39dB(A)               | 8W      | 46Pa                      | 70°C                 | 1                         | No                |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order connection cable and protective grille separately.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**