


Presa di prova doppia, Ø 2 mm



Connettori femmina di prova doppi per piastra di montaggio 1 e 2, tipo corto e lungo.

La temperatura di saldatura deve essere applicata solo per un massimo di 5 secondi. Il corpo in plastica deve essere protetto dall'onda di saldatura durante la saldatura a onda.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Prese di prova doppie per sistema elemento anteriore

SPECIFICHE

Diametro: 2mm

Tipo di prodotto: Presa

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo	Quantità imballaggio	Tensione CA	Corrente massima	Tensione di prova a 50 Hz	Temperatura ambiente
69004-089	Lungo, piano di montaggio 1	1	30V	1A	1kV	-25 to 70°C
69004-131	Corto, piano di montaggio 1	1	30V	1A	1kV	-25 to 70°C
69004-090	Lungo, piano di montaggio 2	10	30V	1A	1kV	-25 to 70°C

Table 2/2

Codice a catalogo	Temperatura di saldatura	Grado di infiammabilità	Spedizione rapida
-------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------

69004-089	260°C	UL® 94V-0	No
69004-131	260°C	UL® 94V-0	No
69004-090	260°C	UL® 94V-0	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Dimensioni dei perni di collegamento: 0,3 x 0,6 mm.

Foro richiesto per il pannello frontale: Ø 4 mm.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE