

Varistar CP Seismic Heavy Load Cabinet, Bellcore Zone 4, EMC, 2100H 600W 600D

CODICE A CATALOGO

10630-048



Cabinet with IP 55 and EMC compliance for extreme seismic environments tested to Bellcore zone 4 with a dynamic load-carrying capacity of 500 kg. Customised solutions with higher loading are available. The cabinet is widely used in ICT applications in earthquake prone areas, Construction and Shipping Facilities, Airports, Railways and many more.

Other dimensions and versions can be configured on the Online Configurator

CARATTERISTICHE

Earthquake secure up to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs per Telcordia GR-63 Core, NEBS Certified

Static load-carrying capacity 1600 kg

Type of Protection IP55

High Shielding capability tested per IEC 61587-3, with EN45545-2 Fire safety gasket

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Armadio

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Materiale del telaio: Acciaio

Finitura: Verniciato a polvere

Altezza del rack: 42U

Altezza: 2000mm

Larghezza: 600mm

Profondità: 600mm

Carico statico: 1600kg

Grado di protezione: IP55

È conforme a: IEC 60529; IEC 61587-1; CODICE 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; IEC 61587-2; EN 45545-2; Telcordia GR-63 Core Zone 4

Colore: Grigio nero

Codice colore: RAL 7021

Frequenza: 50 Hz

Materiale: Acciaio

Quantità nella confezione: 1

Tolleranza agli urti e alle vibrazioni: 5g (force)

Funziona con: Varistar CP

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE