


MTCA.0 System for 6 Single Mid-Size AMC Modules, MTCA.0, 1 U, 84 HP

CODICE A CATALOGO

11850-025



1 U MicroTCA System with horizontal card cage for Single Width AdvancedMC Modules. The chassis has an AC Power input in the rear and an integrated 400 W Power Supply. The PM EMMC (Power Module Enhanced Management Controller) is installed onto the rear of the Backplane.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

In accordance with PICMG MTCA.0 R1.0 specification

1 U, 19" subrack system for 6 Single Mid-Size AdvancedMC modules, 1 Single Full-Size MCH

AC mains input (100 ... 240 VAC) on rear of case, embedded 400 W PSU, power management (PM EMMC) on backplane

Hot-swap fan module with cooling unit manager (CU EMMC), airflow from right to left

Air filter access from front

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di scanalature: 6

Tipo: Montaggio a rack da 19"

Tipo di backplane: Topologia a stella MTCA.0, proposta di portata

Trasferimento dati: 40 GbE; PCIe Gen3

Potenza per slot: 50W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Direzione del flusso d'aria: Da destra a sinistra

Altezza del rack: 1U

Tipo di alimentazione: Telaio aperto

Alimentazione inclusa: Sì

I/O posteriore: No

È conforme a: PICMG MTCA.0 R2.0

Profondità: 301mm

Altezza: 44.45mm

Quantità nella confezione: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Modified systems available on request.

Completely assembled, wired and tested.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE