


PSU 19" DC/DC Coolpower 100 W, Triple, CPDC 312

CODICE A CATALOGO

13103-016



Pluggable 19" Power Supplies with H15 connector for fanless applications.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Wide input voltage range from 20 to 72 VDC

Galvanic separation between primary and secondary circuits

High power density

External ON/OFF

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Alimentazione

Tipo: Convertitore CC/CC da 19"

Tensione di ingresso CC: 20 – 72V

Potenza: 98W

Numero di tensioni di uscita: 3

Tensione 1: 5V

Corrente 1: 10A

Tensione 2: 12V

Corrente 2: 2A

Tensione 3: 12V

Corrente 3: 2A

Altezza del rack: 3U

Larghezza rack: 6HP

Quantità nella confezione: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

For Input voltage 100-360 VDC see AC/DC Switched mode power supply.

Please order front panel separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE