


Custodia da tavolo PropacPRO, non schermata, 2 U, 42 CV, 266 mm

CODICE A CATALOGO

14576-021



La custodia nVent SCHROFF PropacPRO fornisce protezione elettronica per gruppi elettronici singoli e da 19". I telai in alluminio pressofuso e i pannelli laterali a profilo garantiscono una soluzione robusta. Inoltre, è disponibile un'ampia gamma di accessori.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Custodia da tavolo per assemblaggio singolo

Fessure di ventilazione nella piastra base

Schermatura EMC reinstallabile

Predisposizione per GND/messa a terra

Conforme a DIN EN 62368-1

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza cremagliera: 2U

Larghezza rack: 42HP

Profondità: 266mm

Quantità imballaggio: 1

Altezza utilizzabile: 85.1mm

Larghezza utilizzabile: 219mm

Struttura del telaio anteriore: Pezzo singolo

Opzione di raffreddamento: No

Conforme a.: IEC 60297-3-101

Schermatura EMC: No (adattabile a posteriori)

Fine: Passivato; Verniciato a polvere

Altezza: 111mm

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: PropacPRO

Tipo di prodotto: Caso

Grado di protezione: IP20

Carico statico: 25kg

Tipo: Valigetta per singoli componenti elettronici

Larghezza: 257mm

Net Weight: 1.66kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Valigetta, 2 U con pannello laterale per maniglia di trasporto ribaltabile su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE