


# PXI-Express System, 4 U, 8 slots, Gen 3

## CODICE A CATALOGO

14579-030



Desktop PXI Express Chassis for one PXI Express System Controller with up to 16 HP and 7 PXI or PXI Express Boards with 4 HP Width.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

PXI Express Desktop Chassis, 4 U, 44 HP

1 PXIe System Slot and 7 Hybrid Slots

Ultra-high performance Gen 3 PCIe switching with a default four-link (4x4) System Slot

Powerful cooling concept with low fan noise, 50 W per slot @ 15K temperature increase

Air flow from bottom to rear with temperature controlled fans; Integrated Chassis Monitoring Modul (CMM)

Wide range AC input with mains switch on the rear side, power push button on the front (top)

Rear panel external 10 MHz clock inputs/outputs

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di scanalature: 8

Tipo: Desktop

Tipo di backplane: PXI Express, configurazione a 4 collegamenti

Trasferimento dati: PCIe Gen3

Potenza per slot: 50W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Direzione del flusso d'aria: Dal basso sul retro

Altezza del rack: 4U

Tipo di alimentazione: Telaio aperto

Alimentazione inclusa: Sì

I/O posteriore: No

È conforme a: PXISA PXI-5 R1.1

Quantità slot di distribuzione PXI Express: 0

Profondità: 315mm

Quantità nella confezione: 1

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

System in accordance with IEC 60297--3--101, --102, --103; IEEE 1101.1, 1101.10/11); Backplane, conforms to PICMG rev. 3.0 and PXI-5.

Modified systems available on request.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**