

PXI Express System, 4 U, 18 slots, Gen3x8

CODICE A CATALOGO

14579-042



Desktop PXI Express Chassis for one PXI Express System Controller with up to 16 HP and 17 PXI or PXI Express Boards with 4 HP Width.

CARATTERISTICHE

PXI Express Desktop Chassis, 4 U, 84 HP, with handles and 19" mounting brackets

1 PXI Express System Slot with 16 HP width, 1 PXI Express Timing Slot and 16 Hybrid Slots

Gen 3 PCIe switching with a two-link (1x16 and 1x8) System Slot

Powerful cooling concept with low fan noise, 80 W per slot @ 15K temperature increase

Air flow from bottom to rear with temperature controlled fans; Integrated Chassis Monitoring Modul (CMM)

Wide range AC input with mains switch on the rear side, power push button on the front (top) Rear panel external 10 MHz clock inputs/outputs

Trigger in/output lines via SMA connector on the front side

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di scanalature: 18

Tipo: Desktop

Tipo di backplane: PXI Express, configurazione a 2 collegamenti

Trasferimento dati: PCIe Gen3

Potenza per slot: 80W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Direzione del flusso d'aria: Dal basso sul retro

Altezza del rack: 4U

Tipo di alimentazione: (1) PSU collegabile

Alimentazione inclusa: Sì

I/O posteriore: No

È conforme a: PXISA PXI-5 R1.1

Profondità: 466mm

Quantità nella confezione: 1

Quantità slot di distribuzione PXI Express: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

System in accordance with IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11); Backplane, conforms to PICMG rev. 3.0 and PXI-5

Modified systems available on request

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE