


Scorrimento telescopico, universale, carico pesante, 2 U 300L

CODICE A CATALOGO

20110-190



Guide telescopiche con capacità di carico da 10 a 100 kg, lunghezza di estensione > 100% e capacità di montaggio laterale su 19". Robuste guide scorrevoli telescopiche - adatte per l'installazione di chassis da 19 pollici, sono adatte per il montaggio di contenitori per server della nostra gamma di prodotti. Grazie alla struttura estremamente robusta e all'elevata capacità di carico, le guide telescopiche possono essere utilizzate anche con alloggiamenti molto pesanti.



CARATTERISTICHE

Capacità di carico statico per coppia 72 - 100 kg

Montaggio laterale sui montanti da 19" (il piano da 19" rimane libero per il fissaggio della prolunga/cassetto)

Finecorsa smorzato

Lunghezza di estensione > 100 %

Larghezza guida k = 19,1 mm, larghezza di installazione massima prolunga/cassetto W = 411 mm

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Lunghezza: 300mm

Quantità imballaggio: 2

Fine: Zincato

Materiale: Acciaio

Tipo di prodotto: Scorrimento telescopico

Carico statico: 77kg

Tipo: Universale

Net Weight: 1.3kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per il montaggio su un piano da 19", ordinare il kit di assemblaggio separatamente.

Le guide telescopiche universali possono essere montate anche senza componenti aggiuntivi in applicazioni non standard, quindi anche in armadi diversi da 19".

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE