


Ripiano per apparecchiature Etsirack, metrico

CODICE A CATALOGO

20118-686



Ripiano per l'installazione in telai metrici. Capacità di carico 10 kg.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per l'installazione in telai metrici (dimensioni di fissaggio 515 mm)

Altezza di installazione 49 mm

Capacità di carico 10 kg

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Scaffale

Famiglia di prodotti: Etsirack

Tipo: Ripiano attrezzatura

Materiale: Acciaio

Fine: Verniciato a polvere

Colore: Grigio chiaro

Codice colore: RAL 7035

Altezza: 49mm

Larghezza: 497mm

Profondità: 222mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE