


Plastica con impugnatura statica in forma trapezoidale, grigia, 10 CV

CODICE A CATALOGO

20808-004



L'impugnatura in plastica statica, forma trapezoidale in colore grigio, può essere montata su un pannello frontale per l'estrazione del circuito stampato.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Con targhetta di identificazione separata, al 1,5 mm

MANIGLIA, PC, UL 94 V-0

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 10HP

Quantità imballaggio: 1

Tipo di maniglia: Trapezoidale, statico

Grado di infiammabilità: UL® 94V-0

Colore: Grigio chiaro

Codice colore: RAL 7035

Conforme a.: EN 45545-2, R22-R24, HL3; IEC 60297-3-101

Profondità (D): 14mm

Altezza (H): 15.4mm

Materiale: Etere di polifenilene

Tipo di prodotto: Maniglia

Tipo: Statico

Larghezza (W): 49.4mm

Funziona con: Pannelli anteriori


Gross Weight: 0.007kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

Non può essere utilizzato insieme al fermo di fissaggio (21101-239).

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE