


Sistema VME64x, 2 U, 4 slot, alimentatore collegabile

CODICE A CATALOGO

20836-245



Sistema VME64x per 4 schede VME64x a montaggio orizzontale 6 U, 160 mm. Opzione i/o posteriore. L'alimentazione del sistema è fornita da un massimo di due alimentatori collegabili. Un vassoio per ventole hot swap con 4 ventole garantisce un raffreddamento eccellente.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Sistema conforme a IEC 60297?3?101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane conforme a VITA 1,1?1997

Backplane di alimentazione a PICMG 2,11 (P 47), predisposto per l'installazione di due PSU compatibili da 19", 300 W (3 U, 8 CV)

Dissipazione del calore mediante un vassoio della ventola con 2 ventole, raffreddamento da destra a sinistra; monitoraggio della ventola e visualizzazione della tensione

Sistema per montaggio orizzontale su scheda con formati scheda; parte anteriore: 6 U, 160 mm di profondità; i/o posteriore, posteriore: 6 U, profondità 80 mm

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di slot: 4

Tipo: Montaggio su rack da 19"

Tipo backplane: 6 U estensione VME64

Trasferimento dati: VME64; VME2eSST

Potenza per slot: 30W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Direzione del flusso d'aria: Da sinistra a destra

Altezza cremagliera: 2U

Tipo di alimentatore: (2) alimentatore collegabile

Alimentatore incluso: No

I/o posteriore: Sì

Conforme a.: ANSI/VITA 1.1-1997

Profondità: 277.5mm

Altezza: 88.1mm

Larghezza: 449mm

Net Weight: 8.35kg

Quantità imballaggio: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE