


Sistema VMEbus, 7 U, 12 slot, per moduli di transizione, PSU a telaio aperto

CODICE A CATALOGO

20836-716



Sistema VME per 12 schede VME 6 U, 160 mm. L'alimentazione per il sistema è fornita da un alimentatore a telaio aperto. Un modulo di comando ventola monitora le ventole, la temperatura e la tensione.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Sistema conforme a IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane conforme a VITA 1-1994

PSU, telaio aperto, 444 W (400 W a < 180 V CA)

VME del backplane a 12 slot, 6 U, J1/J2 monolitico in conformità a VITA 1-1994

Dissipazione del calore tramite 3 ventole (pannello posteriore), raffreddamento dalla parte anteriore a quella posteriore; controllo della temperatura con il modulo di comando ventola (FCM)

Modulo display per tensioni di esercizio CC, ventola e allarme temperatura

Sistema per montaggio verticale su scheda con formati scheda, parte anteriore: 6 U, profondità 160 mm, posteriore: 6 U, 12 CV, profondità 80 mm; per moduli di transizione

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di slot: 12

Tipo: Montaggio su rack da 19"

Tipo backplane: 6 U VME64

Trasferimento dati: VME64; VME2eSST

Potenza per slot: 30W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Direzione del flusso d'aria: Dalla parte anteriore alla parte posteriore

Altezza cremagliera: 7U

Tipo di alimentatore: Telaio aperto

Alimentatore incluso: Sì

I/o posteriore: Sì

Conforme a.: ANSI/VITA 1,1-1994

Profondità: 355mm

Altezza: 310.35mm

Larghezza: 449mm

Potenza: 450W

Net Weight: 15kg

Quantità imballaggio: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE