


# Pannello anteriore unità plug-in tipo telaio HF, schermatura di ripristino con guarnizione in acciaio, 3 U, 12 CV

## CODICE A CATALOGO

**20838-095**



Al, 2,5 mm, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore, con fessure laterali per guarnizione EMC in acciaio inox. (Da ordinare separatamente), perno di allineamento pressato; impugnatura a trapezio, grigio, PPE, UL 94 V?1.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Al, 2,5 mm, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore, con fessure laterali per guarnizione EMC in acciaio inox (da ordinare separatamente), perno di allineamento pressato; impugnatura a trapezio, grigio, DPI, UL 94 V?1

Pannello anteriore con maniglia da imbullonare sull'unità a innesto HF

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 12HP

Quantità imballaggio: 1

Materiale: Alluminio

Altezza cremagliera: 3U

Gross Weight: 0.066kg

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.).  
Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**